

Informativní tabulka délek podrážek plastových bot SCARPA - kolekce 2017

		TOURING - Performance			TOURING Lite / RACE			
SHELL MARK	MONDO POINT	MAESTRALE RS GEA RS MAESTRALE GEA MAESTRALE GT GEA GT	MAESTRALE RS 2.0 GEA RS 2.0 MAESTRALE 2.0 GEA 2.0	VECTOR VECTOR WMN	ALIEN RS	F1 TR F1 F1 WMN F1 EVO F1 EVO WMN	ALIEN ALIEN 1.0	ALIEN 3.0
14	32,5-33	356 mm*						
13	31,5-32	348 mm	348 mm					
12	30,5-31	340 mm	340 mm	340 mm		330 mm.		vel.44/301 mm
11	29,5-30	331 mm	331 mm	331 mm	318 mm	322 mm.	313 mm	vel.43/293 mm
10	28,5-29	322 mm	322 mm	322 mm	310 mm	314 mm.	305 mm	vel.42/284 mm
9	27,5-28	314 mm	314 mm	314 mm	302 mm	305 mm.	296 mm	vel.41/276 mm
8	26,5-27	306 mm	306 mm	306 mm	294 mm	297 mm.	287 mm	vel.40/268 mm
7	25,5-26	297 mm	297 mm	297 mm	286 mm	289 mm.	279 mm	vel.39/260 mm
6	24,5-25	288 mm	288 mm	288 mm	278 mm	280 mm.	271 mm	vel.38/251 mm
5	23,5-24	280 mm	280 mm	280 mm	270 mm	272 mm.	262 mm	vel.37/242 mm
4	22,5-23	271 mm	271 mm	271 mm		264 mm.		
3	22					256 mm.		
U některých modelů kompatibilních s vázáním TLT, je zářez pro uchycení posunutý dále pod nohu pro zvýšení efektivity chůze.					* optimized touring point 1 mm	* optimized touring point 6 mm	* optimized touring point 7 mm	* optimized touring point 5 mm

V tomto případě je potřeba věnovat zvláštní pozornost namontování vázání, protože jeho umístění je odlišné od standardních instrukcí pro namontování TLT vázání.

1. namontujte patní díl vázání do standardní pozice,
2. namontujte přední část vázání, která musí být u těchto bot posunuta vzad o mm uvedené v tabulce.



		FREERIDE	TELEMARK			
SHELL MARK	MONDO POINT	FREEDOM RS FREEDOM SL FREEDOM SL WMN FREEDOM FREEDOM WMN	T-RACE T1 T1 WMN	TX COMP TX PRO TX PRO WMN TX	T2 ECO T2R T4	TJ
13	31,5-32				359 mm	
12	30,5-31	347 mm	351 mm		351 mm	
11	29,5-30	337 mm	343 mm	333 mm	342 mm	
10	28,5-29	327 mm	335 mm	325 mm	334 mm	
9	27,5-28	317 mm	327 mm	316 mm	325 mm	
8	26,5-27	307 mm	318 mm	307 mm	317 mm	
7	25,5-26	297 mm	309 mm	299 mm	309 mm	307 mm
6	24,5-25	287 mm	300 mm	291 mm	299 mm	299 mm
5	23,5-24	277 mm	292 mm	283 mm	291 mm	291 mm
4	22,5-23	267 mm	283 mm	275 mm	284 mm	284 mm
3	22	257 mm			277 mm	277 mm

Pozn.: jedná se pouze o informativní údaje. K vlastní montáži vázání je potřeba mít vždy konkrétní botu, s kterou bude používáno, aby jste se vyhnuli případným problémům.